

E11129




Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0005X03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11239
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !




Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		PBT; PA
Matière du corps		PBT / PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

**Câble avec prise femelle**

ADOAF030MSS0005X03

Raccordement électriqueCâble: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²**Raccordement électrique - Connecteur femelle**

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PBT / PA; Verrouillage: laiton, nickelé

**Raccordement**

BN = Couleurs des fils conducteurs :
BK = brun
BU = noir
bleu