



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0010H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
| Sans silicone              | oui                                          |
| Données électriques        |                                              |
| Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC                          |
| Conditions d'utilisation   |                                              |
| Température ambiante [°C]  | -25...90                                     |
| Indice de protection       | IP 68                                        |
| Données mécaniques         |                                              |
| Dimensions [mm]            | 27 x 15 x 39                                 |
| Matières                   | TPU                                          |
| Matière du corps           | TPU                                          |
| Matière écrou moleté       | laiton, nickelé                              |
| Remarques                  |                                              |
| Unité d'emballage          | 1 pièces                                     |

# E11174



## Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0010H04

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | noir  |
| BN = | brun  |
| BU = | bleu  |
| WH = | blanc |