




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS



Application		
Application		mesure de courant
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 67; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	99,4
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Accessoires		
Fourniture		vis
		étiquette
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

