

E11216




Répartiteur

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC050

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	2
Courant de sortie total [A]	6

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	81,6
-----------	------

E11216



Répartiteur

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Matières	PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps	PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M8

Afficheurs / éléments de service


Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement



E11216



Répartiteur

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré

