


E11255



Connecteur à câbler

SSTGF040MSSFKPG



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 11,2

Dimensions [mm] 12 x 12 x 50

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E11255



Connecteur à câbler

SSTGF040MSSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: 0,14...0,5 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...5 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

