




Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0003H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC077
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 48
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11282



Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0003H04

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc