




Câble de connexion


VDOAH040MSS0005H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 68
Données mécaniques	
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



E11300



Câble de connexion

VDOAH040MSS0005H03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

