


# E12493



## Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



### Application

Caractéristique spécifique	câble blindé
Version	câble Ethernet, codage D
Application	Câble croisé; Câble croisé

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)

### Données mécaniques

Poids [g]	1364,5
Matières	TPU / PA
Matière du corps	PA / TPU
Matière écrou moleté	zamac, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique - connecteur M12

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



# E12493




## Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

### Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm, blindé; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: TPU

