E12498

Câble avec prise femelle

ADOGD040ZDS0050H04



CE

Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Version		Câble de puissance, codage T
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 DC
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	5233,5
Dimensions	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Matières		PP
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12498

Câble avec prise femelle

ADOGD040ZDS0050H04

Raccordement électrique

Câble: 50 m, PUR, noir, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc