


E12660



Câble de connexion

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS



Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés	
Version	Câble de puissance, codage L	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	64 DC
Courant de sortie total	[A]	16
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids	[g]	257,2
Matières	PP	
Matière du corps	TPE	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	



Câble de connexion

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS

Raccordement électrique

Câble: 1,0 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement électrique - 2

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

