


# E12672



## Prise à câbler

SDOGX050ZDSFKPG



### Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	codage L

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 63 DC
Courant de sortie total [A]	16

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Poids [g]	53,2
Dimensions [mm]	20 x 20 x 58
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	zamac, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E12672



## Prise à câbler

SDOGX050ZDSFKPG

### Raccordement électrique

bornes à vis: 1,5...2,5 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 8...13 mm; max. 1,5 avec embouts d'extrémité des fils

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement

