




Câble en Y

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 65; IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	52
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Matière des joints		FKM
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	



Câble en Y


Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Raccordement électrique


Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, orange, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle C

Raccordement



Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement électrique - connecteur A (2)

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



E12723



Câble en Y

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Raccordement électrique - connecteur B (1)

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

