


E12776



Connecteur à câbler

SSTGB050ZDSFKPG



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	9
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	54,7
Matière du corps		PBT
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Remarques		broche 4 avancée
Unité d'emballage		1 pièces

E12776



Connecteur à câbler

SSTGB050ZDSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm; AWG 16

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PBT; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

