

Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0010G04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés; câble blindé

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...100

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

506,4

Dimensions

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Matières

PVC

Matière du corps

PVC

Matière écrou moleté

inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E12228



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0010G04

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc