


# E12334



## Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0015C04



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Poids [g]	0,001
Dimensions [mm]	27 x 15 x 39
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E12334



## Câble avec prise femelle


ADOAH040MSS0015C04

### Raccordement électrique


Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc