


E12355



Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKSG



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	44,4
Dimensions [mm]	20,2 x 20,2 x 63
Matières	zamac nickelé
Matière du corps	zamac, nickelé
Matière écrou moleté	zamac, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E12355



Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKSG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: zamac, nickelé; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindable



Raccordement

