


Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

PUCK/IND/RD/53/8

article arrêté

Article de remplacement: E12517 + E12526

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Version

pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs
pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Données mécaniques

Poids	[g]	44,2
Came diamètre	[mm]	53
Entraxe perçages	[mm]	80
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne	[mm]	20
Nombre des positions possibles de la cible		8
Matières	Came porte-drapeaux: PA 6 rouge; vis: inox (1.4302/304L)	

Accessoires

Fourniture

vis à six pans creux: 1 x M6 x 16, avec rondelle

vis noyées: 2 x M5

indications de direction: 2, blanc

indications de direction: 2, rouge

Capot: 1, blanc

bouchon: 4, rouge

E17323



Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

PUCK/IIND/RD/53/8

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------