


# E18000



## Câble avec prise femelle

ADOGH040MKS0005X04



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -45...105

Indice de protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 361,966

Dimensions [mm] 15 x 15 x 47

Matières TPE

Matière du corps TPE

Matière écrou moleté zinc, recouvert epoxyd

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E18000



## Câble avec prise femelle

ADOGH040MKS0005X04

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, TPE-S, noir; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: doré



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc