


# E18065



## Câble de connexion

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Indice de protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 136,078

Matières PVC

Matière du corps PVC


Matière écrou moleté inox 1.4571 (316Ti)

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



# E18065




## Câble de connexion

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

### Raccordement électrique

Câble: 3 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré

