


E18070



Embase mâle

RSTGB030ALS00.3-03



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 600 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...100

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 36,287

Filetage M20 x 1,5

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: laiton, nickelé; Contacts: doré




E18070



Embase mâle

RSTGB030ALS00.3-03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
GN =	vert
WH =	blanc