


# E18084



## Connecteur à câbler

SSTA040MSSFKPG



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

Courant de sortie total [A] 4; (...40 °C)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...100

Indice de protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 27,216

Dimensions [mm] 38 x 20 x 40

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté zinc, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E18084



## Connecteur à câbler

SSTA040MSSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 8...10 mm

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: zinc, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement

