


E18107



Câble de connexion

VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Fréquence AC [Hz] 47...63

Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 54,431

Matières TPE

Matière du corps TPE

Matière écrou moleté inox 1.4571 (316Ti)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E18107



Câble de connexion


VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

Raccordement électrique

Câble: 0,4 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPE; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré

