


E18147



Câble avec prise femelle

ADOGH140MSS0005A11



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...80

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 635,029

Dimensions [mm] 20 x 20 x 50

Matières PUR noir

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M16, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé




E18147



Câble avec prise femelle

ADOGH140MSS0005A11

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune