


E18251



Embase mâle

RSTGA030ALS00.3-03



1 Joint torique

Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 387,821

Filetage M20 x 1,5

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E18251



Embase mâle

RSTGA030ALS00.3-03

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
GN =	vert
RD =	rouge
WH =	blanc