



Embase femelle

RSTGA030ALS00.3-03

No scale drawing available

Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 250 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Poids

[g]

22,68

Filetage

M16 x 1,5

Matière écrou moleté

aluminium, anodisé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électriqueCâble: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22**Raccordement électrique - Connecteur femelle**

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Verrouillage: aluminium, anodisé; Contacts: doré



E18253



Embase femelle

RSTGA030ALS00.3-03

Raccordement

