




Résistance de terminaison bus CAN

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques


Poids	[g]	22,68
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 52,8
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré




E18267



Résistance de terminaison bus CAN

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

