


E19910



Répartiteur

ZDO4H040MSS0010A07

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...110 AC/DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	18 x 54 x 82
Nombre d'emplacements répartiteur		4

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E19910



Répartiteur


ZDO4H040MSS0010A07

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A



Raccordement

<u>BN</u>	<u>1 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune