




Câble avec prise femelle

ADOGB030MSS0005E03



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	279,3
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49,9
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E20429



Câble avec prise femelle

ADOGB030MSS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
GN/YE =	bleu
	vert / jaune