




## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/0,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20062

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

## Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques [mm]

120

## OUF

Portée des fibres optiques [mm]

120

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

## Données mécaniques

Type tête de détection

coudé

Diamètre de la tête de détection [mm]

3

Longueur de la tête de détection [mm]

10

# E20550



## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/0,3M

Longueur totale [mm]	300
Rayon de courbure minimum [mm]	10
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
<b>Remarques</b>	
Unité d'emballage	1 pièces