




Embase mâle

ADAPTER PLUG US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	0,013
Filetage		M16
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé
--





Embase mâle

ADAPTER PLUG US-100

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc