




## Tête de détection pour fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20767

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

### Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OB50; OBF; OO50

#### OB50

Portée des fibres optiques [mm] 45

#### OBF

Portée des fibres optiques [mm] 80

#### OO50

Portée des fibres optiques [mm] 120

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...70

### Données mécaniques

Poids [g] 0,011Type tête de détection droit

# E20768



## Tête de détection pour fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Filetage tête de détection	M5
Longueur totale [mm]	à câbler
Disposition des fibres	●
Matières	boîtier: laiton recouvert de bronze blanc
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium

### Accessoires

Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M5 rondelles: 4
------------	---

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------