


Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20606

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-30...70

Données mécaniques

Poids

[g]

46

Type tête de détection

droit

Longueur totale

[mm]

2000; (Revêtement polyéthylène 4 x 1000 mm)

Rayon de courbure minimum

[mm]

30

Diamètre des fibres

[mm]

1

Matière des fibres optiques

PMMA

Matière de la gaine des fibres optiques

PE

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces