E20117

Fibres optiques système barrage

FE-00-P-V-M4

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20059

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M4
Longueur de la tête de détection	[mm]	15
Longueur totale	[mm]	600

E20117

Fibres optiques système barrage

FE-00-P-V-M4

Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces