E20128

Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-M4



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Application		Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	1200
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
OOF		
Portée des fibres optiques	[mm]	400
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Poids	[g]	56
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M4

E20128

Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-M4

Longueur de la tête de détection	[mm]	15
Longueur totale	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres		◉
Matières		Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		aluminium
Accessoires		
Fourniture		écrous hexagonaux: 4 x M4
		disques dentés: 4
		écrou moleté: 1 x M11
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces