


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20367

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

**Application**Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique**Zone de détection**Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF**OKF**Portée des fibres optiques [mm] 120**OUF**Portée des fibres optiques [mm] 120**Conditions d'utilisation**Température ambiante [°C] -40...290**Données mécaniques**Type tête de détection droitDiamètre de la tête de détection [mm] 3Longueur de la tête de détection [mm] 10

E20141



Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-E3/1M

Longueur totale [mm]	1000
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces