



## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20062

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

# No scale drawing available

## Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

## Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

### OKF

Portée des fibres optiques [mm]	120
---------------------------------	-----

### OUF

Portée des fibres optiques [mm]	120
---------------------------------	-----

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
---------------------------	----------

## Données mécaniques

Type tête de détection	coudé
------------------------	-------

Longueur totale [mm]	600
----------------------	-----

Rayon de courbure minimum [mm]	20
--------------------------------	----

Matières	Adaptateur: PPE
----------	-----------------

Matière des fibres optiques	verre
-----------------------------	-------

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
--	-----------

Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
---	-----

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------