




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-R3



- 1 Ecou
- 2 OKF avec fibre optique

Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	25
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Données mécaniques	
Poids [g]	14
Type tête de détection	coudé; avec adaptateur pour montage direct
Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur totale [mm]	24
Disposition des fibres	⊙
Matières	Ecou: plastique
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces