




## Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-M8/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20313

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Principe de fonctionnement : Système réflexion directe

### Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type : OIF

### OIF

Portée des fibres optiques [mm] : 45

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] : -20...80

### Données mécaniques

Type tête de détection : droit

Filetage tête de détection : M8

Longueur totale [mm] : 3000

Rayon de courbure minimum [mm] : 30

Matières : Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques : verre

# E20312



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-M8/3M

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
<b>Remarques</b>	
Unité d'emballage	1 pièces