




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/0,4M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20077
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	8
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	8
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	1
Longueur de la tête de détection [mm]	5

E20373



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/0,4M

Longueur totale	[mm]	400
Rayon de courbure minimum	[mm]	10
Matières		Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC
Accessoires		
Fourniture		Bride de fixation:, E20107
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces