


Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E21038

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type OB5030

OB50

Portée des fibres optiques [mm] 40

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...150

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur totale [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces