


Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés; câble blindé

Version

câble Ethernet, codage D

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

369,2

Dimensions

[mm]

15 x 15 x 47,3

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

zamac, nickelé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, vert, blindé; 4 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé

