

E21312



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Type tête de détection		coudé
Hauteur de la tête de détection	[mm]	3
Largeur de la tête de détection	[mm]	11
Longueur de la tête de détection	[mm]	15
Dimensions de la tête de détection	[mm]	3 x 11 x 15
Longueur totale	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	2
Disposition des fibres		⊙
Diamètre intérieur de la fibre	[mm]	1
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		PE
Accessoires		
Fourniture		écrous hexagonaux: 2 x M2, inox
Accessoires en option		Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces