


E2M205



Câbles de raccordement pour caméras avec sortie vidéo

CONNECTION CABLE M16 16M



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Version

caméra avec sortie vidéo O2M20x

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 60 DC

Classe de protection

II

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-45...85

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

858,5

Matières

boîtier: PVC; Joint d'étanchéité: EPDM

Matière écrou moleté

PVC

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 16 m, PVC, noir, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M16, droit; codage: A; Verrouillage: PVC; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm




Câbles de raccordement pour caméras avec sortie vidéo

CONNECTION CABLE M16 16M

Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M16, droit; codage: A; Verrouillage: PVC; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

