


Joint profilé

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM



Application

Version	pour appareils avec raccord process G ½
---------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...200
----------------------	------	-----------

Tests / homologations

Norme	DIN EN ISO 1179-2
-------	-------------------

Données mécaniques

Poids	[g]	3,4
Diamètre intérieur	[mm]	18,5
Diamètre extérieur	[mm]	23,9
Matières		FKM

Remarques

Unité d'emballage	5 pièces
-------------------	----------