


Joint profilé

SEAL RING FFKM G1/2



Application

Version

pour appareils avec raccord process G ½

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-5...200

Tests / homologations

Norme

DIN EN ISO 1179-2

Données mécaniques

Poids

[g]

2,05

Diamètre intérieur

[mm]

18,5

Diamètre extérieur

[mm]

23,9

Matières

FFKM

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces