


# E30051



## Bouton Teach pour capteurs de pression

TEACHT BOTTON F EPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Indice de protection IP 40

### Données mécaniques

Matières inox (1.4305/303); PA; PMMA

### Remarques

Remarques n.c. = non raccordé

Unité d'emballage 1 pièces

# E30051




## Bouton Teach pour capteurs de pression

TEACHT BOTTON F EPS

### Raccordement électrique

Câble: 0,9 m, PUR

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :  
BN = brun  
BU = bleu