




Alimentation connecteur

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E80120

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Alimentation
2 Connecteur M12



Données électriques

Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Plage de tension d'entrée AC	[V]	100...240
Tension de sortie DC	[V]	24
Courant d'entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2

Sorties

Courant de sortie total	[A]	0,33
-------------------------	-----	------

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 40; (Connecteur M12: IP 67)
----------------------	--------------------------------

Données mécaniques

Poids	[g]	135
Matières		PPE

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Connecteur: 1 x M12