


E30152



Raccord à souder pour capteurs process

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



- 1 Orifice de fuite
- 1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Application	
Version	avec orifice de fuite
Température du fluide [°C]	< 250
Tenue en pression [bar]	50
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	32,35
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage [Nm]	5...20
Raccordement capteurs	M12 x 1,5 cône d'étanchéité
Raccord process	Raccord à souder Ø 19 mm
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces