E33732

Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM FDA

Application		
Tenue en pression	[bar]	25
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression		Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité		La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques		
Poids	[g]	267
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs		G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process		raccord pour tuyaux SMS DN50 (2")
Etanchéité		métal sur métal
Classe hygiénique selon DIN 11866		H4
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces