


Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E33201 ou E33401

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Tenue en pression	[bar]	16
-------------------	-------	----

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
--	---

Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
-----------------------	---

Données mécaniques

Poids	[g]	165,5
Matériaux en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4	
Raccordement capteurs	G 3/4	
Raccord process	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------